

**Disque compact D × P × H (mm), 125×6×22, Comparaison grain: 280****Données de commande**

N° commande	566996 280
GTIN	4045197719997
Classe d'article	52M

Description**Exécution:**

Disques compacts en nylon comprimé pour un échauffement limité sans décoloration.

Utilisation:

Pour **l'enlèvement de matière, le nettoyage et la finition** de soudures d'angle, de points de soudure et les endroits difficiles d'accès avec une meuleuse d'angle ((Ø 125 mm) ou une ponceuse pour soudures d'angle ((Ø 150 mm).

Sur meuleuses d'angle sans autres accessoires.

Remarque(s):

Disques compacts en nylon pour le polissage de surfaces, voir 566991. Disques d'ébavurage et de finition pour une utilisation sur tourets, voir 568725, 568731 et 568741.

Description technique

Degré de dureté	doux
Exécution	3S fine
Degré de finesse	fin
Comparaison grain	280

Fiche technique

Ø disque D	125 mm
Ø alésage H	22 mm
Largeur de disque T	6 mm
Abréviation de l'abrasif	SiC
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	125×6×22
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Vitesse de rotation max.	10000 min ⁻¹
Type de produit	Disque compact

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		