



## Pince de serrage tirée ronde, DIN 6341, 386 E, Ø serrage: 27mm



### Données de commande

N° commande	329755 27
GTIN	4062406104917
Classe d'article	32B

### Description

#### Exécution:

Pincés de serrage, **profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Filetages trapézoïdaux

#### Norme:

**DIN 6341**

#### Précision:

**Tolérances de concentricité:** D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

#### Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) **sur demande!**

### Description technique

F	32 mm
K	45 mm
Longueur totale L	115 mm
Filetage trapézoïdal G	Tr32×1,5 mm
Angle α	20 degré
Norme	DIN 6341
Type	386 E

Type de produit

Pince de serrage