

Garant**Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Largeur queue / gorge w: 12/1,5mm****Données de commande**

N° commande	273751 12/1,5
GTIN	4045197720047
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Longueur de tête L_1	26 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Largeur fonctionnelle L_4	12 mm
Vis	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Profondeur de coupe t_{\max}	4,5 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur queue b	12 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de blocage Type 4	279815 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
