

Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé, Néodyme, Ø: 43mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 085927 43 |
| GTIN | 5012095608400 |
| Classe d'article | 08Q |

Description

Exécution:

- **Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.**
- **Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.**
- **Noyau magnétique en néodyme.**

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

| | |
|------------------------|-------------|
| Hauteur | 6 mm |
| Force d'attraction | 85 N |
| Filetage | M4 mm |
| Manchon taraudé | oui |
| Matériau surface | caoutchouté |
| Hauteur avec taraudage | 10,5 mm |
| Ø | 43 mm |

Matériau noyau magnétique

Néodyme

Type de produit

Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces
Filetage M4

085921 M4