

Garant**Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB, SA 40, Pour Ø queue D1: 25mm****Données de commande**

N° commande	301285 25
GTIN	4062406104955
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
- Lors du serrage, le Ø élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.
- Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
- Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, vis de rechange 309907, 309908.

Description technique

Pour Ø queue D ₁	25 mm
Longueur de col cote A	70 mm
Ø ext. D	45 mm
Support	SA 40

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrin pour forets à plaquettes

Accessoires

Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Clé pour mini-écrous ER Pour mandrins à pinces ER 25	309740 25
Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 40	309700 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200

Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 25	309700 25
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 25	309680 25
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40	309680 40
Insert dynamométrique pour mini-écrou ER Pour mandrins à pinces ER 25	309745 25
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40