

**Garant****Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB, SA 50, Pour Ø queue D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	301287 20
GTIN	4062406104986
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- **Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.**
- **Lors du serrage, le Ø élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.**
- **Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.**
- **Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

**Légende:**

Foret à plaquettes

Porte-outils

Surface de contact rectifiée

Type ADB

**Utilisation:****Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.****Adapté(s) pour:**

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, vis de rechange 309907, 309908.

**Description technique**

Longueur de col cote A	70 mm
------------------------	-------

Ø ext. D	40 mm
Pour Ø queue D <sub>1</sub>	20 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrin pour forets à plaquettes

## Accessoires

Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Clé dynamométriqueavec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50

TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50