

Garant**Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB, SA 40, Pour Ø queue D1: 32mm****Données de commande**

N° commande	301285 32
GTIN	4062406104962
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
- Lors du serrage, le Ø élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.
- Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
- Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, vis de rechange 309907, 309908.

Description technique

Longueur de col cote A	75 mm
Ø ext. D	52 mm
Pour Ø queue D ₁	32 mm
Support	SA 40

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrin pour forets à plaquettes

Accessoires

Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Clé dynamométriqueavec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 40	309700 40
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40	309680 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 32	309680 32
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 32	309700 32
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40