

Garant**Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB, SA 40, Pour Ø queue D1: 40mm****Données de commande**

N° commande	301285 40
GTIN	4062406104979
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
- Lors du serrage, le Ø élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.
- Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
- Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, vis de rechange 309907, 309908.

Description technique

Ø ext. D	60 mm
Pour Ø queue D ₁	40 mm
Longueur de col cote A	115 mm
Support	SA 40

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrin pour forets à plaquettes

Accessoires

TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40	309680 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Clé dynamométriqueavec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 40	309700 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40

Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40