

Jeu de 2 aimants plats avec tige filetée, Néodyme, Ø: 43mm



Données de commande

N° commande	085926 43
GTIN	5012095608394
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.**
- **Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.**
- **Noyau magnétique en néodyme.**

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Description technique

Filetage	M6 mm
Ø	43 mm
Matériau surface	caoutchouté
Force d'attraction	85 N
Hauteur avec taraudage	21 mm
Hauteur	6 mm
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

