

Garant**Porte-outils pour usinage de gorges, Gauche, Largeur de queue / largeur de gorge w: 16/1,5mm****Données de commande**

N° commande	273758 16/1,5
GTIN	4045197720313
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Description technique

Profondeur de coupe t_{\max}	10,5 mm
Largeur fonctionnelle L_4	16 mm
Longueur de tête L_1	30 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Vis	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Longueur totale L	100 mm
Largeur queue b	16 mm
Type d'utilisation	Gauche

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de blocage Type 4	279815 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500