

Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé, Néodyme, Ø: 66mm



Données de commande

N° commande	085927 66
GTIN	5012095608424
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.**
- **Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.**
- **Noyau magnétique en néodyme.**

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Ø	66 mm
Hauteur avec taraudage	15 mm
Matériau surface	caoutchouté
Manchon taraudé	oui
Hauteur	8,5 mm
Filetage	M5 mm
Force d'attraction	180 N

Matériau noyau magnétique

Néodyme

Type de produit

Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces
Filetage M5

085921 M5