

Jeu de 2 aimants plats avec tige filetée, Néodyme, Ø: 22mm



Données de commande

N° commande	085926 22
GTIN	5012095608370
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.**
- **Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.**
- **Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.**
- **Noyau magnétique en néodyme.**

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Description technique

Hauteur	6 mm
Force d'attraction	50 N
Filetage	M4 mm
Hauteur avec taraudage	12,5 mm
Matériau surface	caoutchouté
Ø	22 mm
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

