

**Garant****Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB, SA 50, Pour Ø queue D1: 25mm****Données de commande**

N° commande	301287 25
GTIN	4062406104993
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- **Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.**
- **Lors du serrage, le Ø élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.**
- **Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.**
- **Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

**Légende:**

Foret à plaquettes

Porte-outils

Surface de contact rectifiée

Type ADB

**Utilisation:****Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.****Adapté(s) pour:**

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, vis de rechange 309907, 309908.

**Description technique**

Ø ext. D	45 mm
----------	-------

Pour Ø queue D <sub>1</sub>	25 mm
Longueur de col cote A	70 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrin pour forets à plaquettes

## Accessoires

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 25	309700 25
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 25	309680 25
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200

Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50