

Ebauche de barres d'alésage Forme A, BT 40, Cote A: 250mm



Données de commande

N° commande	302889 250
GTIN	4062406105044
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Cône SA avec collerette trempé et rectifié. Queue douce pour usinage ultérieur.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 - 308802.

Description technique

Longueur de col cote A	250 mm
Ø ext. D	63 mm
Ø serrage D ₁	63 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	A
Type de produit	Ebauche de barres d'alésage

Accessoires

Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
----------------------------------	-----------

Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40