

**Ebauche de barres d'alésage Type A, SA 50, Cote A: 315mm****Données de commande**

N° commande	301302 315
GTIN	4062406105037
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Cône SA et collerette trempés et rectifiés.

Matière(s):

16 MnCr5

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	315 mm
Ø ext. D	97 mm
Ø serrage D ₁	97 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Type de produit	Ebauche de barres d'alésage

Accessoires

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
---	-----------

Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Clé dynamométriqueavec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50