

**Ebauche de barres d'alésage Type A, BT 50, Cote A: 315mm****Données de commande**

N° commande	302891 315
GTIN	4062406105051
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Cône SA avec collerette trempé et rectifié. Queue douce pour usinage ultérieur.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802.

Description technique

Ø ext. D	97 mm
Longueur de col cote A	315 mm
Ø serrage D ₁	97 mm
Support	BT 50
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	A
Type de produit	Ebauche de barres d'alésage

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
---------------------------------	-----------

Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50