

Garant**Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB, SA 50, Pour Ø queue D1: 40mm****Données de commande**

N° commande	301287 40
GTIN	4062406105013
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.**
- **Lors du serrage, le Ø élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.**
- **Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.**
- **Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

Légende:

Foret à plaquettes

Porte-outils

Surface de contact rectifiée

Type ADB

Utilisation:**Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.****Adapté(s) pour:**

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, vis de rechange 309907, 309908.

Description technique

Pour Ø queue D ₁	40 mm
-----------------------------	-------

Ø ext. D	60 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrin pour forets à plaquettes

Accessoires

Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 40	309700 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40	309680 40

Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Clé dynamométriqueavec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50