

**Ebauche de barres d'alésage, HSK-A 100, Cote A: 250mm****Données de commande**

N° commande	307027 250
GTIN	4062406105075
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

- **Cône et collerette trempés et rectifiés.**
- **Queue douce pour usinage ultérieur.**

Utilisation:

Pour la réalisation d'outils spéciaux.

Matière(s):

16MnCr5

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Description technique

Ø ext. D	97 mm
Longueur de col cote A	250 mm
Ø serrage D ₁	97 mm
Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69893
Forme	A
Type de produit	Ebauche de barres d'alésage

