

Garant**Douille intermédiaire, SA 50, Type d'attache ment SA/SA1: 50/50****Données de commande**

N° commande	301273 50/50
GTIN	4062406105129
Classe d'article	31A

Description**Livraison:**

Avec vis d'assemblage intégrée pour porte-outils suivant ISO 7388-1. (ancien. DIN 69871)

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø ext. D	97 mm
Longueur de col cote A	120 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Type de produit	Douille intermédiaire

Accessoires

Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Clé dynamométriqueavec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50