

Garant**Douille intermédiaire, SA 50, Type d'attache ment SA/SA1: 50/40****Données de commande**

N° commande	301273 50/40
GTIN	4062406105112
Classe d'article	31A

Description**Livraison:**

Avec vis d'assemblage intégrée pour porte-outils suivant ISO 7388-1. (ancien. DIN 69871)

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø ext. D	70 mm
Longueur de col cote A	70 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Type de produit	Douille intermédiaire

Accessoires

Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Clé dynamométriqueavec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40	309680 40
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 40	309700 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50