

Garant**Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB, BT 50, Pour Ø queue D1: 40mm****Données de commande**

N° commande	303129 40
GTIN	4062406105228
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Toutes les queues avec finition dure.
- Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
- Lors du serrage, le Ø élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.
- Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
- Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Vis de rechange 309907; 309908.

Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
Pour Ø queue D ₁	40 mm
Ø ext. D	60 mm
Support	BT 50
Norme de porte-outils	JIS B6339

Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin pour forets à plaquettes

Accessoires

Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50