

Garant**Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB, BT 40, Pour Ø queue D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	303128 20
GTIN	4062406105150
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Toutes les queues avec finition dure.**
- **Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.**
- **Lors du serrage, le Ø élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.**
- **Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.**
- **Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.**

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Vis de rechange 309907; 309908.

Description technique

Longueur de col cote A	72 mm
Pour Ø queue D ₁	20 mm
Ø ext. D	40 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin pour forets à plaquettes

Accessoires

Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40