

**Garant****Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB, BT 50, Pour Ø queue D1: 32mm****Données de commande**

N° commande	303129 32
GTIN	4062406105211
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- Toutes les queues avec finition dure.
- Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
- Lors du serrage, le Ø élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.
- Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
- Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.

**Utilisation:**

**Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.**

**Adapté(s) pour:**

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Vis de rechange 309907; 309908.

**Description technique**

Ø ext. D	52 mm
Pour Ø queue D <sub>1</sub>	32 mm
Longueur de col cote A	90 mm
Support	BT 50
Norme de porte-outils	JIS B6339

Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin pour forets à plaquettes

## Accessoires

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50