

Garant**Mandrin pour forets à plaquettes, HSK-A 100, Pour Ø queue D1: 25mm****Données de commande**

N° commande	307007 25
GTIN	4062406105280
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret. **Lors du serrage, l'embase de la queue du foret est plaquée contre la surface de contact. En outre, le Ø de la surface de contact est supérieur** à celui des porte-outils traditionnels.

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890, vis de rechange 309907 et 309908.

Description technique

Pour Ø queue D ₁	25 mm
Longueur de col cote A	95 mm
Ø ext. D	45 mm
Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin pour forets à plaquettes

Accessoires

Conduits d'arrosage HSK Pour HSK 100	309880 100
--------------------------------------	------------