

Garant**Mandrin pour fraises à queue fileté, SA 40, Filetage M × Longueur L1: M6X25****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 301303 M6X25 |
| GTIN | 4062406105310 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

Forme conique.

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Ø alésage D ₁ Tolérance IT6 | 6,5 mm |
| Long. utile L ₁ | 25 mm |
| Longueur de col cote A | 44 mm |
| Ø D ₂ | 10 mm |
| Ø ext. D | 13 mm |
| Filetage M | M6×25 |
| L ₂ | 5 mm |
| Support | SA 40 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | ADB |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308795 40 |
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40 | 308625 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40 | 308802 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40 | 308801 40 |
| Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 40 | 309700 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40 | 308615 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308765 40 |
| Clé pour mini-écrous ER Pour mandrins à pinces ER 25 | 309740 25 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 40 | 308785 40 |
| Tiretteétanche Pour cône 40 | 308635 40 |
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40 | 308630 40 |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40 | 308740 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40 | 308605 40 |
| Clé dynamométriqueavec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm | 656050 200 |
| Insert dynamométrique pour mini-écrou ER Pour mandrins à pinces ER 25 | 309745 25 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40 | 308700 40 |
| TiretteType B Pour cône 40 | 308640 40 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40 | 308830 40 |
| Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40 | 309680 40 |

| | |
|---|------------|
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308790 40 |
| Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 25 | 309680 25 |
| Tiretteétanche Pour cône 40 | 308660 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308760 40 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 40 | 308650 40 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40 | 308806 40 |
| Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 25 | 309700 25 |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 40 | 308610 40 |
| TiretteType A Pour cône 40 | 308600 40 |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 40 | 308620 40 |
| TiretteMazak, type A Pour cône 40M | 308670 40M |