

**Garant****Mandrin pour fraises à queue fileté, SA 50, Filetage M × Longueur L1: M8X50****Données de commande**

N° commande	301304 M8X50
GTIN	4062406105549
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Forme conique.

**Utilisation:**

Pour fraises à queue fileté.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

L <sub>2</sub>	5 mm
Longueur de col cote A	69 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	50 mm
Ø ext. D	23 mm
Filetage M	M8×50
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Ø alésage D <sub>1</sub> Tolérance IT6	8,5 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté

## Accessoires

Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50