

Garant**Mandrin pour fraises à queue fileté, SA 50, Filetage M × Longueur L1:
M16X50****Données de commande**

N° commande	301304 M16X50
GTIN	4062406105617
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Forme conique.

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø D ₂	29 mm
Ø alésage D ₁ Tolérance IT6	17 mm
Long. utile L ₁	50 mm
L ₂	5 mm
Ø ext. D	34 mm
Filetage M	M16×50
Longueur de col cote A	69 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté

Accessoires

Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50