

Garant
Mandrin pour fraises à queue fileté, BT 40, Filetage M × Longueur utile L1: M12X125

Données de commande

N° commande	303139 M12X125
GTIN	4062406105754
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Toutes les queues avec finition dure.

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 152 mm

Ø alésage D₁ Tolérance IT6: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Ø ext. D: 36 mm

Long. utile L₁: 125 mm

L₂: 5 mm

Description technique

L ₂	5 mm
Long. utile L ₁	125 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø ext. D	36 mm
Longueur de col cote A	152 mm

Filetage M	M12×125
Ø alésage D ₁ Tolérance IT6	12,5 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté

Accessoires

Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40	308810 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40

Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40

308812 40

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40

308820 40

Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40

308803 40