

Garant
Mandrin pour fraises à queue fileté, BT 40, Filetage M × Longueur utile L1: M12X75

Données de commande

N° commande	303139 M12X75
GTIN	4062406105747
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Toutes les queues avec finition dure.

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 102 mm

Ø alésage D₁ Tolérance IT6: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Ø ext. D: 31 mm

Long. utile L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Description technique

Ø alésage D ₁ Tolérance IT6	12,5 mm
Filetage M	M12×75
Longueur de col cote A	102 mm
Ø ext. D	31 mm
L ₂	5 mm

Ø D ₂	21 mm
Long. utile L ₁	75 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée

Accessoires

Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40	308810 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308803 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40	308812 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40

Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40