

Garant**Mandrin pour fraises à queue fileté, BT 40, Filetage M × Longueur utile L1: M16X125****Données de commande**

N° commande	303139 M16X125
GTIN	4062406105785
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure.

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 152 mm

Ø alésage D₁ Tolérance IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Ø ext. D: 40 mm

Long. utile L₁: 125 mm

L₂: 5 mm

Description technique

Ø alésage D ₁ Tolérance IT6	17 mm
Ø ext. D	40 mm
Ø D ₂	29 mm
Longueur de col cote A	152 mm
Long. utile L ₁	125 mm

L ₂	5 mm
Filetage M	M16×125
Support	BT 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté

Accessoires

Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40	308812 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
	308810 40

Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872
pour taille cône SA 40

Tirette 90° étanche Pour cône 40

308795 40

Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour
cône 40

308803 40

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1
(anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40

308820 40