

**HOLEX®**
**Cliquet de précision télescopique, 1/2", extensible, Type:**

**Données de commande**

N° commande	640295
GTIN	4045197720214
Classe d'article	62A

**Description**
**Exécution:**

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Fixation par bague. Avec levier d'inversion droite / gauche. **Couple max. admissible 600 Nm.**

Longueur extensible de 290 à 430 mm sur 6 niveaux. **Avec tête pivotante blocable et éjecteur.**

**Norme:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

**Adapté(s) pour :**

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Longueur totale: 290 – 430 mm

Nombre de dents: 72

**Description technique**

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur totale	290 - 430 mm
Nombre de dents	72
Progressivement extensible	non