



## Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 1,5×D, Type: 12



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 232271 12     |
| GTIN             | 4062406104504 |
| Classe d'article | 22G           |

### Description

#### Exécution:

Avec arrosage interne.

#### Goujures droites.

#### Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Long. utile L<sub>1</sub>: 18,8 mm

Taille cône morse CM: 2

Vis de serrage: 232990 TX7

### Description technique

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Vis de serrage             | 232990 TX7   |
| Taille cône morse CM       | 2            |
| Plage Ø D <sub>c</sub>     | 12 - 12,5 mm |
| Long. utile L <sub>1</sub> | 18,8 mm      |
| Nombre de dents Z          | 2            |
| Exécution                  | 1,5×D        |
| Queue                      | Cône morse   |
| Arrosage interne           | oui          |

Type de produit

Forets à plaquettes