



Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 3×D, Type: 48



Données de commande

N° commande	232272 48
GTIN	4062406105914
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 48 - 65 mm

Long. utile L₁: 130,1 mm

Taille cône morse CM: 5

Vis de serrage: 232990 TX20

Description technique

Vis de serrage	232990 TX20
Plage Ø D _c	48 - 65 mm
Taille cône morse CM	5
Long. utile L ₁	130,1 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	3×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	oui

Type de produit

Forets à plaquettes