



Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 12xD, Type: 25



Données de commande

N° commande	232275 25
GTIN	4062406106072
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs v_c de 30%.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z : 2

Plage $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Long. utile L_1 : 300 mm

Taille cône morse CM: 4

Vis de serrage: 232990 TX15

Description technique

Plage $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Vis de serrage	232990 TX15
Taille cône morse CM	4
Long. utile L_1	300 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	12xD
Queue	Cône morse
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

