



Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 12xD, Type: 12



Données de commande

N° commande	232275 12
GTIN	4062406106041
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs v_c de 30%.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z : 2

Plage $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Long. utile L_1 : 144 mm

Taille cône morse CM: 2

Vis de serrage: 232990 TX7

Description technique

Vis de serrage	232990 TX7
Plage $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Long. utile L_1	144 mm
Taille cône morse CM	2
Nombre de dents Z	2
Exécution	12xD
Queue	Cône morse
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

