



Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 3×D, Type: 36



Données de commande

N° commande	232272 36
GTIN	4062406105907
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 36 - 47 mm

Long. utile L₁: 120,6 mm

Taille cône morse CM: 4

Vis de serrage: 232990 TX20

Description technique

Plage Ø D _c	36 - 47 mm
Long. utile L ₁	120,6 mm
Vis de serrage	232990 TX20
Taille cône morse CM	4
Nombre de dents Z	2
Exécution	3×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	oui

Type de produit

Forets à plaquettes