



## Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 8×D, Type: 48



### Données de commande

N° commande	232274 48
GTIN	4062406106034
Classe d'article	22G

### Description

#### Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

Avec arrosage interne. **Goujures droites.**

#### Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Réduire les valeurs d'avance  $f$  de 5% et les valeurs  $v_c$  de 10%.

### Description technique

Plage $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Taille cône morse CM	5
Long. utile $L_1$	422,3 mm
Vis de serrage	232990 TX20
Nombre de dents Z	2
Exécution	8×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

