



Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 5×D, Type: 12



Données de commande

N° commande	232273 12
GTIN	4062406105921
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 12 - 12,5 mm

Long. utile L₁: 60,3 mm

Taille cône morse CM: 2

Vis de serrage: 232990 TX7

Description technique

Long. utile L ₁	60,3 mm
Taille cône morse CM	2
Vis de serrage	232990 TX7
Plage Ø D _c	12 - 12,5 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	5×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

