



## Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 8×D, Type: 12



### Données de commande

N° commande	232274 12
GTIN	4062406105983
Classe d'article	22G

### Description

#### Exécution:

Avec arrosage interne.

#### Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance  $f$  de 5% et les valeurs  $v_c$  de 10%.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage  $\varnothing D_c$ : 12 - 12,5 mm

Long. utile  $L_1$ : 111,1 mm

Taille cône morse CM: 2

Vis de serrage: 232990 TX7

### Description technique

Plage $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Long. utile $L_1$	111,1 mm
Taille cône morse CM	2
Vis de serrage	232990 TX7
Nombre de dents Z	2
Exécution	8×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	oui

Type de produit

Forets à plaquettes