

Garant GRIDLINE

Etabli Vario avec bâti 24G, à réglage en hauteur électrique, Plan de travail en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 1000/DEmm**Données de commande**

N° commande	923291 1000/DE
GTIN	4062406103224
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande. Puissance de raccordement 250 V / 50 Hz avec max. 340 W. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 150

Livraison:

2 × piétements à réglage en hauteur électrique, 1 × paire de goussets, caisson de tiroirs, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison non monté. Possibilité de choisir librement la position du bouton manuel. En cas de montage en rangée, une tôle de cisaillement 927220 est indispensable.

Description technique

Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Charge admissible max.	400 kg
ComfortClose	non
Largeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de tiroirs	2
Tension de raccordement	250 V
Série	vario
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Longueur plan de travail	1000 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Plage de réglage en hauteur	850 - 1050 mm
Vitesse de levage	9 mm/s
Hauteur caisson de tiroirs	300 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	225 mm
Poids	74 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Indice de protection IP	IP 20
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur poste de travail	850-1050 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75