

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec bâti 24G, à réglage en hauteur électrique, Plan de travail en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/DEmm****Données de commande**

N° commande	923291 2000/DE
GTIN	4062406103248
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande. Puissance de raccordement 250 V / 50 Hz avec max. 340 W. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

**Fonctionnement:**

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 150

**Livraison:**

2 × piètements à réglage en hauteur électrique, 1 × paire de goussets, caisson de tiroirs, plan de travail.

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Livraison non monté. Possibilité de choisir librement la position du bouton manuel. En cas de montage en rangée, une tôle de cisaillement 927220 est indispensable.

## Description technique

Plage de réglage en hauteur	850 - 1050 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Tension de raccordement	250 V
Hauteur utile caisson de tiroirs	225 mm
ComfortClose	non
Hauteur caisson de tiroirs	300 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Poids	104 kg
Largeur utile des tiroirs en G	20
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Charge admissible max.	400 kg
Série	vario
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Vitesse de levage	9 mm/s
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Epaisseur plan de travail	50 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de tiroirs	2
Indice de protection IP	IP 20
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	250 V

Type de fiche, entrée	F
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur poste de travail	850-1050 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21