

**Colle bicomposante, ID fabricant: DP8405****Données de commande**

N° commande	083374 DP8405
GTIN	051115689635
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante. Colle acrylate résistante et élastique pour le collage haute résistance de plastiques tels que ABS, PC, PMMA et PVC, etc. ainsi que du métal.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d'avance 083375 réf. KOLBEN10 et les embouts mélangeurs 083375 réf. MIXER.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS02: Flamme
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Signalisation des substances dangereuses	SGH09 Danger pour l'environnement
Résistance à la traction et au cisaillement	17 N/mm ²
Référence fabricant	DP8405
Viscosité dynamique	50000 mPas

Fiche technique

Couleur	Vert
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Résistance à la traction	30 N/mm ²
Propriété	odeur neutre
Propriété	élastique
Température de traitement	20 °C
Base chimique	Acrylate
Plage de températures	-40 °C
Température de stockage	15 °C
Contenance	45 g
pour applications	Surfaces vernies par poudre
Forme	liquide
pour matériau	Plastique
pour matériau	Métal
Densité	1,07 g/cm ³
Utilisable après	15 min
Maniabilité après	14 - 16 min
Ecart maximal	0,3 mm
résistant aux chocs et aux vibrations	oui
Résistance au chevauchement	30 N/mm ²
Type de produit	Colle bicomposante

Accessoires

Accessoires de collage bicomposante Exécution MIXER	083375 MIXER
Accessoires de collage bicomposante Exécution KOLBEN10	083375 KOLBEN10
Pistolets de dosage manuels Conception PISTOLE	083373 PISTOLE