

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec bâti 24G, à réglage en hauteur électrique, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 1500/DEmm****Données de commande**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 923297 1500/DE |
| GTIN             | 4062406103293  |
| Classe d'article | 9GG            |

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande. Puissance de raccordement 250 V / 50 Hz avec max. 340 W. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

**Fonctionnement:**

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 150

**Livraison:**

2 × piétements à réglage en hauteur électrique, 1 × paire de goussets, caisson de tiroirs, plan de travail.

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Livraison non monté. Possibilité de choisir librement la position du bouton manuel. En cas de montage en rangée, une tôle de cisaillement 927220 est indispensable.

## Description technique

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Profondeur utile des tiroirs en G                             | 20                          |
| Epaisseur plan de travail                                     | 50 mm                       |
| Profondeur utile des tiroirs                                  | 500 mm                      |
| Largeur caisson de tiroirs                                    | 600 mm                      |
| Charge admissible max.  | 400 kg                      |
| Longueur plan de travail                                      | 1500 mm                     |
| ComfortClose  | non                         |
| Hauteur utile caisson de tiroirs                              | 225 mm                      |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui                         |
| Plage de réglage en hauteur                                   | 850 - 1050 mm               |
| Largeur utile des tiroirs                                     | 500 mm                      |
| Série   | vario                       |
| Surface utile de tiroir en G                                  | 20×20                       |
| Profondeur plan de travail                                    | 750 mm                      |
| Profondeur caisson de tiroirs                                 | 650 mm                      |
| Vitesse de levage   | 9 mm/s                      |
| Nombre de tiroirs   | 2                           |
| Tension de raccordement                                       | 250 V                       |
| Largeur utile des tiroirs en G                                | 20                          |
| Poids   | 90 kg                       |
| Hauteur caisson de tiroirs                                    | 300 mm                      |
| Indice de protection IP                                       | IP 20                       |
| Alimentation électrique                                       | Fonctionnement sur batterie |
| Alimentation électrique                                       | Fonctionnement sur secteur  |
| Tension nominale  | 250 V                       |

|   |  |
|---|--|
| Type de fiche, entrée   | F  |
| Type de construction  | Construction en tube d'acier                                   |
| Épaisseur du matériau   | 1 mm   |
| Réglage en hauteur poste de travail   | 850-1050 mm  |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles  | 75 kg  |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg   |
| Exécution réglage en hauteur  | électrique   |
| Épaisseur plan de travail   | 50 mm  |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale)   | 100 %  |
| Serrure à cylindre  | Cylindre modulaire   |
| Couleurs disponibles  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit  | 20x20G   |
| Type de produit   | Etabli   |