

Garant
Mandrin pour fraises à queue fileté Forme conique, HSK-A 63, Filetage M × Longueur L1: M10X50

Données de commande

N° commande	307044 M10X50
GTIN	4062406106782
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Forme conique.

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Rallonge 301358, réducteur 301359, conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890.

Remarque(s):

Mandrins ou rallonges en carbure monobloc pour fraises à queue fileté 301374 – 301379 et 301361 – 301368.

Description technique

Filetage M	M10×50
L ₂	5 mm
Ø ext. D	23 mm
Ø alésage D ₁	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
Long. utile L ₁	50 mm

Longueur de col cote A	76 mm
Support	HSK-A 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69893
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée