#### **Garant GRID**LINE

# Armoire à liquides vide, Hauteur mm / nombre de bidons d'huile: 1500



### Données de commande

N° commande	980032 1500
GTIN	4062406107055
Classe d'article	9GK

## **Description**

#### **Exécution:**

Construction robuste en tôle d'acier avec portes battantes renforcées, poignée coulissante avec **serrure à cylindre.** Le corps d'armoire est équipé d'une **sécurité individuelle.** Elle ne permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. L'armoire est ainsi bien protégée contre le basculement. Pour tiroirs coulissants et plateaux extensibles au pas de 25 mm.

#### **Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

### Remarque(s):

L'armoire peut également être utilisée sans bidons d'huile. Equipement au besoin: Plateaux extensibles adaptés, voir 980052.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 1500 mm Largeur: 750 mm Profondeur: 700 mm Hauteur utile: 1350 mm

Poids: 77 kg

## **Description technique**

Hauteur	1500 mm
Poids	77 kg
Hauteur utile	1350 mm
Profondeur	700 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Largeur	750 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à huile