

**Garant****Disque à lamelles spécial (ZA) avec lamelles en saillie, Ø 125 mm, Grain: 40****Données de commande**

N° commande	566295 40
GTIN	4045197720450
Classe d'article	51M

**Description****Exécution:**

Disque à lamelles avec **lamelles en saillie (10 mm)**. Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie élevées grâce à la présence de **zirconium (ZA)** de haute qualité sur un tissu mixte robuste. Avec revêtement abrasif pour un échauffement limité.

- **Forme biseautée – pour le travail des arêtes / arasement des soudures et le polissage des surfaces avec angle d'attaque 15–25°.**

**Utilisation:**

Idéal pour diverses tâches **de ponçage de surfaces et de contours** et pour les **endroits difficiles d'accès**, p.ex. lemeulage de soudures d'angle.

**Description technique**

Ø alésage	22,3 mm
Forme	En oblique avec lamelles en saillie
Grain	40
Ø disque	125 mm

## Fiche technique

Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		