

**Pige de contrôle individuelle, céramique Classe de tolérance 1, Type: 1****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 483925 1      |
| GTIN             | 2050001940995 |
| Classe d'article | 48A           |

**Description****Exécution:**

En céramique industrielle très pure (dioxyde de zirconium  $ZrO_2$ ). Suppression des arêtes vives des deux côtés grâce au cassage d'angle d'arête. A partir de  $\varnothing$  5,01 mm, piges marquées sur la face frontale.

**Classe de tolérance 1:**  $\varnothing$  pige  $\pm 0,001$  mm.

**Avantage(s):**

- **Deux fois plus dur que l'acier spécial pour calibres.**
- **Faible conductibilité thermique.**
- **Inoxydable.**
- **Dégraissage avant utilisation inutile.**
- **Graissage après utilisation inutile.**

**Remarque(s):**

Lors de la commande, **indiquer également le  $\varnothing$  souhaité**, p. ex. 483925 réf. 3 **4,35**.

**Description technique**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pas                 | 0,01 mm   |
| Longueur des piges  | 40 mm   |
| Dim. nominales      | 0,5 - 0,99 mm   |
| Étalonnage          | L5  |
| Norme               | DIN 2269  |
| Classe de tolérance | 1   |
| Matériau            | Céramique industrielle<br>(oxyde de zirconium $ZrO_2$ ) |
| Type de produit     | Piges de contrôle                                       |

---

## Services

EtalonnagePiges de contrôle Ø maximal 20

028240 20