

Garant**Disque à lamelles spécial (ZA) avec lamelles en saillie, Ø 115 mm, Grain: 40****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 566290 40 |
| GTIN | 4045197720412 |
| Classe d'article | 51M |

Description**Exécution:**

Disque à lamelles avec **lamelles en saillie (10 mm)**. Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie élevées grâce à la présence de **zirconium (ZA)** de haute qualité sur un tissu mixte robuste. Avec revêtement abrasif pour un échauffement limité.

- **Forme biseautée – pour le travail des arêtes / arasement des soudures et le polissage des surfaces avec angle d'attaque 15–25°.**

Utilisation:

Idéal pour diverses tâches **de ponçage de surfaces et de contours** et pour les **endroits difficiles d'accès**, p.ex. le meulage de soudures d'angle.

Description technique

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Forme | En oblique avec lamelles en saillie |
| Grain | 40 |
| Ø alésage | 22,23 mm |
| Ø disque | 115 mm |

Fiche technique

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Abréviation de l'abrasif | ZA |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Attribut des noms de produit | Ø 115 mm |
| Optimisé pour le matériau | Acier |
| Optimisé pour le matériau | INOX |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s |
| Type de produit | Disques à lamelles |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| Uni | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |