



## Freins filets, 50 ml, Référence fabricant: 32-18



### Données de commande

N° commande	083313 32-18
GTIN	2050002005204
Classe d'article	08G

### Description

#### Exécution:

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

#### Utilisation:

**Serrage faible** – Desserrage possible avec un outil normal.

**Serrage moyen** – Desserrage encore possible avec un outil normal.

**Serrage très fort** – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C). Faible résistance, démontage facile, pour tous les métaux, sans étiquetage obligatoire.

#### Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.

### Description technique

Couple initial de décollement min.	6 - 10 Nm
Référence fabricant	32-18
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M12

Température de stockage	20 °C
pour matériau	Métal
Ecart maximal	0,1 mm
Forme	liquide
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Couleur	violet
pour applications	Freins-filets
pour applications	Vissages prémontés
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Propriété	étanche
Propriété	empêche le grippage
Propriété	résistant aux vibrations
Contenance	50 ml
Plage de températures	-55 - 150 °C
Point d'éclair	100 °C
Pour tailles de filetages en pouces	3/4 pouce
Utilisable après	3 - 6 h
Maniabilité après	15 - 20 min
Viscosité dynamique	120 - 170 mPas
Démontage	avec outil normal
Classe de résistance	Faible
Densité	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Freins-filets

## Accessoires

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063	083392 7063
	083344 50

Pompe à main péristaltique avec jeu d'aiguilles de dosage  
Pour taille de récipient 50 ml

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061

083391 7061