

**Garant**

**Plans de travail d'angle en bambou encollé en croix, Pour profondeur de plan raccordement: 800mm**

**Données de commande**

N° commande	926302 800
GTIN	4062406215156
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Dimensions: 1000×1000×50 mm avec découpe à 45°. Longueur de l'arête pour plateau adjacent de **800 mm**.

**Adapté(s) pour:**

Piètements 927000 – 927042, Nr. 927062 – 927068.

**Description technique**

Surface plan de travail	rectifié, huilé sans résidus
Pour profondeur de plan raccordement	800 mm
Biseau d'angle	45°
Matériau plan de travail	Lamelles en bambou encollées en croix
Epaisseur plan de travail	50 mm
Type de produit	Plateaux d'établis

**Accessoires**

Piètement Hauteur 650 mm	927000 650
--------------------------	------------

Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Piètement en retrait Hauteur du piètement 900 mm	927040 900
Piètement en retrait Hauteur du piètement 800 mm	927040 800
Piètement Hauteur 800 mm	927000 800
Rail d'alimentation d'angle pour garnissage libre Pour type 1000	928421 1000
Piètement Hauteur 750 mm	927000 750
Kit nettoyant et huile d'entretien Type 1	926403 1